

Garant**Dielenské posuvné meradlo s jemným nastavením, Rozsah merania: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415090 750
GTIN	4062406065225
Trieda položky	40Z

Popis**Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Kontrastná stupnica na jednoduché odčítanie vnútorných a vonkajších rozmerov. Priame odčítanie vnútorných rozmerov pomocou dodatočnej stupnice. S presným nastavením. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 750 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Členenie	1/20 mm
Kalibrácia	A1
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Odchýlka merania E MPE	± 0,10 mm
Jemné nastavenie	áno
Meracie hroty	áno
Meracia technika	analogová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000