

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Držiak ISO-kód	E25S SCLCR/L12
Výška upínania L ₂	24 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	15 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500