

bimos

Pracovná stolička a opierka na státie, PU pena s klzákmi**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965421
GTIN	4016849432885
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Hliníková **päťramenná základňa (Ø 600 mm)**. S **plynovou pružinou** s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. **Mäkké sedenie s opierkou**, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). **Ergonomická opierka chrbta** (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

Použitie:

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.

Pomôcka na sedenie s klzákmi - pre pracovnú výšku 720 - 1000 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	Hliník leštený
s operadlom	áno

Šírka sedu	340 mm
Ø základne	580 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Základňa Prevedenie	klzák
Materiál Sedadlo	PU-pena
Hĺbka sedu	300 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Farba Materiál sedadla	čierna
Norma	DIN 68877
Operadlo Výška	190 mm
Prestavenie sklonu sedu	nie
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	510 - 780 mm
Druh produktu	Opora na státie

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------