

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930715 1000/6
GTIN	4062406065652
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Počet dvier	0
-------------	---

Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Šírka	1000 mm
Výška	1000 mm
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Hmotnosť	154 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	600 mm
Úžitková výška	900 mm
Počet zásuviek	6
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G

Druh produktu

Skríňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	930745 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	930745 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	930745 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	930745 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	930745 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	930735 1000