

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 1500/11**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 930715 1500/11 |
| GTIN | 4062406065706 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

| | |
|-------|---------|
| Šírka | 1000 mm |
|-------|---------|

| | |
|---|---------|
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Zásuvky Úžitková šírka | 900 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 125 mm |
| Výška čela zásuvky | 250 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 200 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 50 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Výška čela zásuvky | 100 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Úžitková výška pre zásuvky | 1400 mm |
| Úžitková výška | 1400 mm |
| Hmotnosť | 246 kg |
| Výška | 1500 mm |
| Počet zásuviek | 11 |
| Hĺbka | 600 mm |
| Počet dvier | 0 |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 36x20 |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 36 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko | nie |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |

| | |
|-----------------------------|--|
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 36×20G |
| Druh produktu | Skriňa na náradie |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 | 930745 100 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 | 930745 75 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 | 930745 250 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 | 930745 200 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 | 930745 150 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 | 930745 125 |
| Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1500 | 930735 1500 |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50 | 930743 50 |