

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/10**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931405 1000/10
GTIN	4062406065720
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 50 × 28 G so zásuvkami 46 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastrí 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené. Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	46
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm

Výška	1000 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Počet zásuviek	10
Hĺbka	700 mm
Počet dvier	0
Hmotnosť	256 kg
Šírka	1250 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	1150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Úžitková výška	900 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931453 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931453 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931435 1000