

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 50 × 28 G so zásuvkami 46 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené. Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka v G	46
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Hmotnosť	179 kg

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet zásuviek	6
Šírka	1250 mm
Výška	800 mm
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	46x24
Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	1150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931455 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931455 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931455 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931455 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931455 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931455 200
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931455 125
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	931435 800