

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 1500/10**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930715 1500/10
GTIN	4062406065690
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Hmotnosť	234 kg
----------	--------

Počet zásuviek	10
Úžitková výška	1400 mm
Šírka	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet dvier	0
Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Úžitková výška pre zásuvky	1400 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška	1500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu

Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36x20G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	930745 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	930745 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	930745 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	930745 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	930745 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	930745 250
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1500	930735 1500
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	930743 50