

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/8

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 50 × 28 G so zásuvkami 46 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené. Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

Šírka	1250 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm

Počet zásuviek	8
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	1150 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	203 kg
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	46
Počet dvier	0
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Úžitková výška	700 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931453 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931453 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	931435 800
