

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 50 × 28 G so zásuvkami 46 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené. Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

**Technický opis**

Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	195 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Výška čela zásuvky	100 mm

Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška	800 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
Počet dvier	0
Počet zásuviek	7
Zásuvky Úžitková šírka	1150 mm
Šírka	1250 mm
Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	46
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	46×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931455 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931455 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931455 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931455 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931455 250
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palcová a 1/4 palcová Počet nástrojov 41	953860 41
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931455 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931455 150
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 28G,Výška 100 mm Šírka pláštá v G 50	958085 50
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	931435 800