

bimos

Otočná stolička, PU pena, s kolieskami**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965396
GTIN	4016849295626
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z robustnej PU peny.

Ø základne 640 mm.

Ø sedadla 350 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Farba Materiál sedadla	čierna
Ø základne	640 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia

Ø sedadla	350 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Materiál Sedadlo	PU-pena
Norma	DIN 68877
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Materiál základňa	Plast
Nosnosť	120 kg
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------