

**Garant**

**TTK vrták HPC Diabolo valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 ( ( mm resp. palca): 4,6**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 122371 4,6    |
| GTIN             | 4062406065898 |
| Trieda položky   | 11E           |

**Popis****Prevedenie:**

**Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu** – vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. **Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán** dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.

**Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev** na vrtanie do kalenej ocele.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: s č. **122362/122372** možno objednať.

Tvar **HE**: s č. **122361/122371 + 129100 HE** možno objednať.

**Technický opis**

|  |             |
|--|-------------|
| Norma                                    | DIN 6537 K  |
| Ø stopky $D_s$                           | 6 mm        |
| Posuv $f$ v oceli < 60 HRC               | 0,04 mm/ot, |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$ | 17,1 mm     |
| Počet rezných hrán $Z$                   | 2           |
| Menovité -Ø $D_c$                        | 4,6 mm      |
| Tolerancia menovitého Ø                  | h7          |
| Celková dĺžka $L$                        | 66 mm       |
| Dĺžka napínacích drážok $L_c$            | 24 mm       |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Séria               | Diabolo          |
| Povrchová úprava    | TiAlN            |
| Rezný materiál      | VHM              |
| Prevedenie          | 4xD              |
| Typ                 | H                |
| Uhol špičky         | 140 Stupeň       |
| Stopka              | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie  | áno, pri 25 bar  |
| Stratégia obrábania | HPC              |
| Pološtandard        | áno              |
| Farebný krúžok      | červená          |
| Druh produktu       | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 120            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 85             | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 55             | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            | 28             | H       |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            | 16             | H       |
| Oceľ < 65 HRC                 | vhodný            | 14             | H       |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            | 10             | H       |
| GG(G)                         | vhodný            | 70             | K       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |
| mokrý minimálne               | vhodný            |                |         |
| vzduch                        | vhodný            |                |         |

## Služby

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE