

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka výčnelku L_1	200 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Odsadenie stredu L_3	16 mm
Držiak ISO-kód	E25S SDUCR/L11
Výška upínania L_2	24 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500