

bimos

Otočná stolička, PU pena, s klzákmi a kruhom na nohy**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965397
GTIN	4016849295633
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z robustnej PU peny. Základňa-Ø 680 mm, nastaviteľná výška nožného krúžku. Ø sedadla 350 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Farba Materiál sedadla	čierna
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Materiál Sedadlo	PU-pena
Ø sedadla	350 mm
Norma	DIN 68877

Materiál základňa	Plast
Nosnosť	120 kg
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Ø základne	680 mm
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	570 - 850 mm
Druh produktu	Stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

963188