

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	250 mm
Držiak ISO-kód	E25S SDUCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Odsadenie stredu L ₃	16 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500