

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260321 25/11  |
| GTIN             | 4062406066079 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Držiak ISO-kód                                 | E25S SDQCR/L11                 |
| Celková dĺžka L                                | 250 mm                         |
| Uhol nastavenia k                              | 107,5 Stupeň                   |
| Výška upínania L <sub>2</sub>                  | 24 mm                          |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky      | 269028 8                       |
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>                  | 200 mm                         |
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 16 mm                          |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 32 mm                          |
| vhodná otočná rezná platnička                  | DC.. 11T3..                    |
| Veľkosť doštičiek                              | 11 mm                          |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                        | 25 mm                          |
| Norma  | DIN 8024                       |
| Druh použitia                                  | ľavé                           |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do                   | 8×D                            |
| Rezný materiál                                 | HM                             |
| Vnútorné chladenie                             | áno                            |
| Použitie                                       | pozdlžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500