

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	E25S SDQCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	200 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Odsadenie stredu L_3	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Výška upínania L_2	24 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500