

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 46×24G, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931435 1500
GTIN	4062406066147
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 50 × 28 G, vhodné pre zásuvky 46 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 931453, 931454, 931455, 931456.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet dvier	0
Šírka	1250 mm
Úžitková výška pre zásuvky	1400 mm
Výška	1500 mm

Úžitková výška	1400 mm
Hmotnosť	76 kg
Šírka v G	50
Hĺbka v G	28
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	46x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------