

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 46×24G, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931435 1250
GTIN	4062406066130
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 50 × 28 G, vhodné pre zásuvky 46 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 931453, 931454, 931455, 931456.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Výška	1250 mm
Šírka	1250 mm
Hĺbka	700 mm
Počet dvier	0
Úžitková výška	1150 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Hmotnosť	67 kg
Šírka v G	50
Hĺbka v G	28
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	46x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------