

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 56×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931505 1000/8
GTIN	4062406066192
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 60 × 28 G so zásuvkami 56 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené. Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

**Technický opis**

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	259 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Výška čela zásuvky	100 mm

Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Úžitková výška	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	56
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Šírka	1500 mm
Výška	1000 mm
Počet dvier	0
Zásuvka Úžitková plocha v G	56x24
Zásuvky Úžitková šírka	1400 mm
Počet zásuviek	8
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	56x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

---

**Príslušenstvo**

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931555 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931555 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931555 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931555 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931555 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931555 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931555 125
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931535 1000