

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 56×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1250/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931505 1250/8
GTIN	4062406066208
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 60 × 28 G so zásuvkami 56 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené. Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška čela zásuvky	100 mm

Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Úžitková výška	1150 mm
Šírka	1500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	56×24
Výška	1250 mm
Počet zásuviek	8
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	1400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	56
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Hmotnosť	290 kg
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	56×24G

Druh produktu

Skríňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931555 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931555 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931555 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931555 150
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931555 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931555 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931555 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931535 1250