

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 56×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931505 1000/6 |
| GTIN | 4062406066178 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 60 × 28 G so zásuvkami 56 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené. Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------|
| Šírka | 1500 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 1400 mm |
| Výška | 1000 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm |

| | |
|---|--|
| Hĺbka | 700 mm |
| Hmotnosť | 224 kg |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Úžitková výška pre zásuvky | 900 mm |
| Počet dvier | 0 |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 56×24 |
| Výška čela zásuvky | 200 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Výška čela zásuvky | 200 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 125 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Počet zásuviek | 6 |
| Úžitková výška | 900 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 56 |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko | nie |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 56×24G |
| Druh produktu | Skriňa na náradie |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 | 931555 200 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 | 931555 250 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 | 931555 125 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 | 931555 75 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 | 931555 300 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 | 931555 100 |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 | 931555 150 |
| Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000 | 931535 1000 |