

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 56×24G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931535 1000
GTIN	4062406066239
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 60 × 28 G, vhodné pre zásuvky 56 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 931555; 931556.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Výška	1000 mm
Šírka	1500 mm
Šírka v G	60
Úžitková výška	900 mm
Hmotnosť	67 kg
Hĺbka	700 mm

Hĺbka v G	28
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Počet dvier	0
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	56x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------