

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Trieda položky	21T

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	5,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Celková dĺžka L	80 mm
Odsadenie stredu $L_3$	3 mm
Výška upínania $L_2$	7,5 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Držiak ISO-kód	E0408F SDUCR/L04
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Šírka hrdla $L_4$	4 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	26 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	1,5 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500