

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Šírka hrdla L ₄	4 mm
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5,6 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Odsadenie stredu L ₃	3 mm
Držiak ISO-kód	E0408F SDUCR/L04
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Celková dĺžka L	80 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	1,5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500