

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	5,6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Výška upínania L_2	7,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Dĺžka hlavy L_1	26 mm
Šírka hrdla L_4	4 mm
Držiak ISO-kód	E0408F SDQCR/L04
Uhol nastavenia α	107,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	4 mm
Odsadenie stredu L_3	3 mm
Úžitková hĺbka T	1,1 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500