

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E0408F SDQCR/L04
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Šírka hrdla L ₄	4 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	3 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5,6 mm
Úžitková hĺbka T	1,1 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500