

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/04mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Trieda položky	21T

## Technický opis

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Držiak ISO-kód	A10H SDXCR/L04
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12,5 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500