

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	93 Stupeň DC.. 04T0..
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Držiak ISO-kód	A10H SDXCR/L04
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500