

NT TOOL

Silové upínacie púzdro, SK 50, Ø D1: 20mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300787 20
GTIN	2050001771759
Trieda položky	33K

Popis**Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**
- **Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.**
- **Vnútorňný prívod chladiaceho média.**

Výhoda:

- **Dlhá trvanlivosť náradia.**
- **Antivibračné vlastnosti.**
- **Vysoká stabilita pomocou upínacej matice.**

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Upínacie klieštiny č. 309575 – 309576.

Technický opis

Vonkajší Ø klieštín D	52 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	52 / 55

Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Upínacia sila do	1000 Nm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309576 6
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309575 8
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309576 12
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309576 14
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309575 12
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309576 10

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309576 25
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309576 20
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309576 16
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309575 16
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309575 14
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309575 6
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309575 10
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309576 8