

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	7,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Celková dĺžka L	80 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5,2 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Šírka hrdla L ₄	4 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Držiak ISO-kód	A0408F SDQCR/L04
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Odsadenie stredu L ₃	2,6 mm
Úžitková hĺbka T	1,1 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500