

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 260340 0408/04 |
| GTIN             | 4062406066789  |
| Trieda položky   | 21T            |

## Technický opis

|  |                  |
|--|------------------|
| Držiak ISO-kód                                 | A0408F SDQCR/L04 |
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 2,6 mm           |
| Šírka hrdla L <sub>4</sub>                     | 4 mm             |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky      | 269028 26        |
| Veľkosť doštičiek                              | 4 mm             |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 5,2 mm           |
| Celková dĺžka L                                | 80 mm            |
| Uhol nastavenia k                              | 107,5 Stupeň     |
| Výška upínania L <sub>2</sub>                  | 7,5 mm           |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>                     | 15 mm            |
| vhodná otočná rezná platnička                  | DC.. 04T0..      |
| Úžitková hĺbka T                               | 1,1 mm           |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                        | 8 mm             |
| Norma  | Výrobná norma    |
| Druh použitia                                  | pravé            |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do                  | 3xD              |
| Vnútorané chladenie                            | áno              |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie      | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč                |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5                                    | 674248 TX5 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |