

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0408/04mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	5,2 mm
Šírka hrdla L_4	4 mm
Odsadenie stredu L_3	3 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Výška upínania L_2	7,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Držiak ISO-kód	A0408F SDUCR/L04
Dĺžka hlavy L_1	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Veľkosť doštičiek	4 mm
Úžitková hĺbka T	1,5 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500