

**Rohová vrtačka, Typ: 720551****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075120 720551
GTIN	4014586878843
Trieda položky	03F

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorová rohová vrtačka –**

- Výška prevodovej hlavy iba 96 mm vrátane vrtacieho skľučovadla, rohový rozmer 17 mm.
- Integrovaný spínač s prepínačom medzi chodom doprava/dolava pre pohodlnú obsluhu.
- Vrtací hriadel' upevnenie kužela pre presnú sústrednosť.
- Vhodné pre prácu na ťažko dostupných miestach.
- Plynulé elektronické nastavenie rýchlosti pre citlivé vrtanie.

**Výhoda:**

Na práce na ťažko prístupných miestach.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 špeciálneho skľučovadla s kľúčom 0,8 – 10 mm.

**Upozornenie:**

Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.

**Technický opis**

Hmotnosť	1,5 kg
----------	--------

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	WBP10
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	0,8 - 10 mm
Upínač vrtacieho skľučovadla	B10
Príkon	500 W
maximálne otáčky	0 - 1830 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň	10 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň	25 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vítačka