

NT TOOL

Silové upínacie púzdro, BT 40, Ø D1: 20mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302861 20
GTIN	2050001771773
Trieda položky	33K

Popis**Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**
- **Upínacia sila do 1000 Nm pri Ø 20, 4000 Nm pri Ø 32.**

Popis:

Vnútorne axiálne vyhlbenia účinne zabraňujú sklznutiu nástroja. Vysoká radiálna tuhosť vďaka opakovateľnému upnutiu proti čelnému kontaktu zabraňuje vychýleniu a zabezpečuje vysokú presnosť obrábania a dlhú trvanlivosť náradia. T-drážky absorbujú olej a mazivo, čím zabezpečujú spoľahlivý prenos krútiaceho momentu. Absolútne jemný chod upínacej matice.

Výhoda:

- **Dlhé životnosti nástrojov.**
- **Antivibračné vlastnosti.**
- **Vysoká stabilita vďaka zosilneným upínacím maticiam.**

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Hákový kľúč č. 628400.

Ťažný čap č. 308760 - 308795.

Upínacie klieštiny č. 309575 – 309576.

Technický opis

vhodný hákový kľúč č. 628400	52 / 55
Ø upnutia D ₁	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Vonkajší Ø klieštín D	52 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309575 14
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309575 12
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309575 16
Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 52/55	628400 52/55
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309575 6
	309575 10

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý
upínací Ø d 10

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý
upínací Ø d 8

309575 8

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308765 40