

Garant

Upínací trň nožovej hlavy s otvorom pre prívod chladenia, PSC 63 A = 65, Ø trňa d1: 32mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308547 32
GTIN	4045197703743
Trieda položky	31C

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz meracích telies s priečnou drážkou.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840, Uťahovacia skrutka frézy č. 309860.
Rúrka na chladiacu kvapalinu a nástrčný kľúč č. 309885; 309893.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	65 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	32
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	32
Ø trňa d ₁	32 mm
Vonkajší Ø D	63 mm

Ø upnutia D ₁	32 mm
Upínač	PSC 63 A = 65
Norma upínača	ISO 26623-1
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Špeciálne kľúče pre Ø trňa 32	309840 32
Skrutka na drážkové kamene pre trň s Ø D1 32	309896 32