

Pomôcka na státie, výškovo nastaviteľná Plynová pružina



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 965631 |
| GTIN | 2050000981364 |
| Trieda položky | 96B |

Popis

Prevedenie:

Podstavec z ocelevej rúry; s protišmykovými podlahovými klzákmi odolnými proti oleju. Výška sedenia nastaviteľná aretačnou pákou. **Sedenie z PU peny.** Sedacia plocha s nastaviteľným sklonom a otočná po oboch stranách, s automatickým spätným nastavením.

Nastavenie výšky sedacej plochy **s bezpečnostnou plynovou pružinou.**

Norma:

DIN 68877

Povrchová úprava farby:

Čierna RAL 9005.

Technický opis

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Farba Materiál sedadla | čierna |
| Šírka sedu | 320 mm |
| Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina |
| Norma | DIN 68877 |
| Spodný rám Prevedenie | podstavec nohy |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Hĺbka sedu | 220 mm |
| Materiál základňa | Oceľ |
| Materiál Sedadlo | PU-pena |
| Prestavenie sklonu sedu | áno |
| Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky |
| Nosnosť Stolička | 120 kg |
| Odstavná plocha Šírka | 650 mm |
| Odstavná plocha Hĺbka | 450 mm |
| Prestavenie výšky Rozsah | 645 - 825 mm |
| Druh produktu | Opora na státie |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------|
| Sedacia plocha pre opierky na státie Typ S | 963901 S |
|--|----------|