

NT TOOL

**Silové upínacie púzdro, SK 40, Ø D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300785 20
GTIN	2050001772084
Trieda položky	33K

**Popis****Prevedenie:**

- Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.
- Chránené antikoróznym náterom.
- Prachotesné a vodotesné.
- Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.
- Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.
- Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.
- Vnútorňý prívod chladiaceho média.

**Výhoda:**

- Dlhá trvanlivosť náradia.
- Antivibračné vlastnosti.
- Vysoká stabilita pomocou upínacej matice.

**Použitie:**

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Upínacie klieštiny č. 309575 – 309576.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Vonkajší Ø klieštín D	52 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	52 / 55
Upínacia sila do	1000 Nm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

## Príslušenstvo

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309576 14
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309575 12
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309576 25
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309576 8
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309576 16

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309575 10
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309575 14
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309575 16
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309576 10
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309576 20
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309575 6
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309576 12
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309576 6
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
	309575 8

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308605 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308801 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308625 40