

NT TOOL

Silové upínacie púzdro, SK 40, Ø D1: 32mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300785 32
GTIN	2050001772091
Trieda položky	33K

Popis**Prevedenie:**

- Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.
- Chránené antikoróznym náterom.
- Prachotesné a vodotesné.
- Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.
- Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.
- Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.
- Vnútorňý prívod chladiaceho média.

Výhoda:

- Dlhá trvanlivosť náradia.
- Antivibračné vlastnosti.
- Vysoká stabilita pomocou upínacej matice.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Upínacie klieštiny č. 309575 – 309576.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm

Vonkajší Ø klieštín D	73 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	68 / 75
Upínacia sila do	4000 Nm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309576 14
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309576 8

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309576 12
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309576 6
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309576 20
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309576 10
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309576 25
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309576 16
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40