

NT TOOL

**Silové upínacie púzdro, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305535 32
GTIN	2050001772053
Trieda položky	33K

**Popis****Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovým ložiskám.**
- **Chránené antikoróznou povrchovou úpravou.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- **Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.**
- **Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.**
- **Vnútorňý prívod chladiaceho média.**
- **Upínacia sila do 4000 Nm.**

**Výhoda:**

Dlhé životnosti nástrojov. Antivibračné vlastnosti. Vysoká stabilita vďaka zosilneným upínacím maticiam.

**Použitie:**

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra s chladiacim prostriedkom č. 309880, upínacie klieštiny č. 309566 - 309570, príp. č. 309575 - 309576.

**Technický opis**

Vonkajší Ø klieštín D	73 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	32 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	68 / 75
Upínacia sila do	4000 Nm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

## Príslušenstvo

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309576 16
Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 68/75	628400 68/75
Trubička na chladenie HSK pre HSK 32	309880 32
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309576 6
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309576 8
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309576 14
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309576 10
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309576 12
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309576 25

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý  
upínací Ø d 20

---

309576 20