

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940001 1000 |
| GTIN | 4062406067021 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Hĺbka | 500 mm |
| Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka |

| | |
|--|--|
| Šírka | 500 mm |
| Úžitková výška | 845 mm |
| Počet políc | 2 |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Výška | 1000 mm |
| ComfortClose | nie |
| Polohovanie rukoväti | hore |
| Hmotnosť | 36 kg |
| Šírka v G | 20 |
| Hĺbka v G | 20 |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |
| Druh produktu | Skríňa s policami |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------------|
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200 | 940640 200 |
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125 | 940640 125 |
| Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20 | 951985 20X20 |
| | 940640 300 |

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300

| | |
|---|--------------|
| Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20 | 951980 20X20 |
|---|--------------|

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100

| |
|------------|
| 940640 100 |
|------------|

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

| |
|-------------|
| 914226 GP11 |
|-------------|

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20

| |
|-----------|
| 940560 20 |
|-----------|

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75

| |
|-----------|
| 940640 75 |
|-----------|

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20

| |
|-----------|
| 940550 20 |
|-----------|

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 20

| |
|-----------|
| 940552 20 |
|-----------|

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

| |
|----------|
| 940559 F |
|----------|

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000

| |
|-----------------|
| 940501 900/1000 |
|-----------------|

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150

| |
|------------|
| 940640 150 |
|------------|