

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940001 750 |
| GTIN | 4062406066697 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|-------------|--------|
| Počet políc | 1 |
| Výška | 750 mm |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Polohovanie rukoväti | hore |
| Hmotnosť | 28 kg |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka |
| Hĺbka | 500 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg |
| ComfortClose | nie |
| Úžitková výška | 595 mm |
| Šírka | 500 mm |
| Hĺbka v G | 20 |
| Šírka v G | 20 |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |
| Druh produktu | Skriňa s policami |

Príslušenstvo

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100 | 940640 100 |
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20 | 940550 20 |
| Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800 | 940501 750/800 |
| | 940640 200 |

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125

940640 125

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940560 20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75

940640 75

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150

940640 150

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20

951980 20X20

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20

951985 20X20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300

940640 300

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940552 20