

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 16×16G, Výška: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940023 750
GTIN	4062406067236
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G, so zásuvkami 16 × 16 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Úžitková výška	595 mm
Počet políc	1
Hmotnosť	33 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	500 mm
Výška	750 mm
Počet zásuviek	1
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Zásuvky Úžitková šírka	400 mm
Šírka v G	20
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	16
Zásuvka Úžitková plocha v G	16×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	16×16G

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940552 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940560 20
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 16X16	951910 16X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20	951985 20X20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150	940640 150
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 16X16	951885 16X16
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20	951980 20X20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200

