

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 16×16G, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940023 1250
GTIN	4062406067274
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G, so zásuvkami 16 × 16 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	500 mm
Počet políc	2
Výška	1250 mm
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Úžitková výška	1095 mm
Hĺbka	500 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	53 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Počet zásuviek	1
Zásuvky Úžitková šírka v G	16
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka	400 mm
Šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	16×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	16×16G

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940560 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150	940640 150
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20	951980 20X20
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940552 20
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20	951985 20X20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 1250	940501 1250
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 16X16	951910 16X16
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 16X16	951885 16X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75

