

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940041 800
GTIN	4062406067342
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka v 30 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
---	-----

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Výška	800 mm
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	750 mm
Hmotnosť	39 kg
Úžitková výška	645 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Hĺbka	500 mm
Počet políc	1
Hĺbka v G	20
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 30X20	951985 30X20
	940510 750/800

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 750/800

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 30X20	951980 30X20
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 30	958146 30
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Kridlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30