

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940051 500
GTIN	4062406067472
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka v 30 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	27 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	500 mm

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet políc	1
Šírka	750 mm
Úžitková výška	345 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Šírka v G	30
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11