

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 26×16G, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940061 1250   |
| GTIN             | 4062406067571 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skriňa 30 × 20 G, so zásuvkami 26 × 16 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňovací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skriňu, v spodnej polovici dvierok pre hornú skriňu.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

|  |  |
|--|--|
| Počet políc  | 2  |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg   |
| ComfortClose   | nie  |
| Šírka  | 750 mm   |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)                                   | 100 %  |
| Výška  | 1250 mm  |
| Hĺbka  | 500 mm   |
| Úžitková výška   | 1095 mm  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný                            | áno  |
| Predné strany skriniek   | Celoplechové krídlové dvierka                                  |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť   | 75 kg  |
| Hmotnosť   | 61 kg  |
| Počet zásuviek   | 1  |
| Polohovanie rukoväti   | hore   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka   | 400 mm   |
| Šírka v G  | 30   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G   | 16   |
| Zásuvky Úžitková šírka v G   | 26   |
| Zásuvky Úžitková šírka   | 650 mm   |
| Hĺbka v G  | 20   |
| Zásuvka Úžitková plocha v G  | 26×16  |
| Hrúbka materiálu   | 0,9 mm   |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri   | 1000 kg  |
| Uhol otvárania dvier   | 250 Stupeň   |
| Prestavenie výšky v mriežke  | 25 mm  |
| Cylindrický zámok  | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G                              | 26×16G   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa   |
| Druh produktu       | Skriňa s policami |

## Príslušenstvo

|   |                  |
|---|------------------|
| Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 30X20   | 951980 30X20     |
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150                              | 940641 150       |
| Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75  | 950180 75        |
| Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F  | 940559 F         |
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250 | 940510 1000/1250 |
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200                              | 940641 200       |
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75                               | 940641 75        |
| Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 30                              | 958146 30        |
| Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 30X20  | 951985 30X20     |
| Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X16                                   | 951885 26X16     |
| Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30  | 940560 30        |
| Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 1250                     | 940501 1250      |
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100                              | 940641 100       |
| Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X16  | 951830 26X16     |
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30  | 940550 30        |
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300                              | 940641 300       |

|   |              |
|---|--------------|
| Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 26X16                      | 951910 26X16 |
| Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30                       | 940552 30    |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11                                       | 914226 GP11  |
| Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30                           | 940590 30    |
| Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 125 | 940641 125   |