

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 26×16G, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940061 1000
GTIN	4062406067564
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skriňa 30 × 20 G, so zásuvkami 26 × 16 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skriňu, v spodnej polovici dvierok pre hornú skriňu.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	845 mm
Hĺbka	500 mm
Výška	1000 mm
ComfortClose	nie
Hmotnosť	53 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuviek	1
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet políc	2
Šírka	750 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Hĺbka v G	20
Šírka v G	30
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×16G

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X16	951885 26X16
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940641 150
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 30X20	951980 30X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 30	958146 30
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 26X16	951910 26X16
Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X16	951830 26X16
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 30X20	951985 30X20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940641 200
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940641 100

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940641 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940641 75