

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 26×16G, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940061 2000
GTIN	4062406067595
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 20 G, so zásuvkami 26 × 16 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Šírka	750 mm
Úžitková výška	1845 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Výška	2000 mm
Polohovanie rukoväti	stred
ComfortClose	nie
Hmotnosť	96 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet zásuviek	3
Počet políc	3
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Šírka v G	30
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×16G

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940641 200
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 30	958146 30
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 2000	940510 2000
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940641 75
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X16	951885 26X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940641 100
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X16	951830 26X16
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940641 300
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
	940641 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 150

Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 26X16

951910 26X16

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere
pre výšku skrine 2000

940501 2000