

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 26×16G, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940063 900
GTIN	4062406067625
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skriňa 30 × 20 G, so zásuvkami 26 × 16 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skriňu, v spodnej polovici dvierok pre hornú skriňu.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hmotnosť	47 kg
Hĺbka	500 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Počet políc	1
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	745 mm
Šírka	750 mm
Počet zásuviek	1
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Šírka v G	30
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×16G

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 26X16	951910 26X16
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 30	958146 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940641 150
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s krídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 900	940510 900
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940641 200
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 30X20	951985 30X20
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940641 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940641 75
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 30X20	951980 30X20
Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X16	951830 26X16
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne
Rozmer v G 26X16

951885 26X16

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 100

940641 100

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť
zásuvky 75

950180 75